

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14ABBE1

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo G 1/4 rosca externa

Área de aplicação

Aplicação Ex zona 1

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Resistência à pressão [bar] 30

Fluidos líquidos

Aplicação Ex zona 1

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração VS 0100 Ex

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s] 3...300

Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s] 5...1500

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min] 15

Tempos de reação

Tempo de resposta [s] 1...10

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s] 1...10

Fluidos gasosos

Tempo de resposta [s] 1...10

Condições ambientais

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Invólucro forma construtiva de roscas

ST2210



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14ABBE1

Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, Silflex-PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo