
SF0509

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFM12ABB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		M12 x 1
Campo de aplicação		
Substâncias		Fluidos líquidos; meios gasosos; meio agressivo
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0200
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67

SF0509

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFM12ABB

Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		1.4539 (aço inoxidável / 904L)
Materiais em contato com o fluído		1.4539 (aço inoxidável / 904L)
Conexão de processo		M12 x 1


Acessórios	
Material incluído	vedação: 2 x AMF 30

Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco
GY =	cinza