


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ABH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Área de aplicação

Aplicação	alta temperatura
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	100...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	100...800

Precisão / desvios


Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ABH

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	2...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	2...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	2...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiais em contato com o fluído		Hastelloy C-22 (2.4602)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Acessórios		
Material incluído		vedação: 2 x AMF 30
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Conexão		



Cores dos fios :
 BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 WH = branco
 GY = cinza