




Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5006 + E40107
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	1/2" NPT

Área de aplicação

Aplicação	Área de alta pressão
Substâncias	Fluidos líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...60
Resistência à pressão [bar]	300

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	70...140 AC
Consumo de corrente [mA]	< 40
Retardo de prontidão [s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Função elétrica	relé
Quantidade de saídas digitais	1

ST3653




Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Saída	normalmente aberto	
Proteção contra curto-circuitos	não	
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	300
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Conexão de processo	1/2" NPT	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		

Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C



ST3653

Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS



Conexão

