


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR12ADB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Área de aplicação

Aplicação	Área de alta pressão
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	300

Fluidos líquidos

Aplicação	Área de alta pressão
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0100
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	5...15
--------------------------	--------

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----


ST3005



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR12ADB

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, Silflex-PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Conexão		



	Cores dos fios :
BN =	marrom
WH =	branco
YE =	amarelo
GN =	verde