




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ABBE1

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Características do produto		
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Campo de aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	40
Fluidos líquidos		
Aplicação		Ex zona 1
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0200 Exi
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ABBE1

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Conexão		



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza