

SF1004




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFM12ABA/US-100 CSA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5200 + E40101
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto		
Conexão de processo		M12 x 1
Área de aplicação		
Aplicação		alta temperatura
Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicação		alta temperatura
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0200
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10

SF1004




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação


SFM12ABA/US-100 CSA

Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Materiais em contato com o fluído		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		M12 x 1
Acessórios		
Material incluído		vedação: 2 x AMF 30
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m



Conexão



BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza