




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR12ZBB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Campo de aplicação		
Aplicação		alta temperatura
Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Resistência à pressão	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicação		alta temperatura
Temperatura do fluido	[°C]	0...120
Fluidos gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	0...100
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0100
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	5...1500
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10


ST3300



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR12ZBB

Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cab0: 2 m, silicone; Comprimento máx. do cab0: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Conexão		



	Cores dos fios :
BN =	marrom
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo