

SF2210




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR14ABBE0

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF211A
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
---------------------	---------------------

Campo de aplicação

Aplicação	Ex Zona 0
Temperatura do fluido [°C]	-20...60
Resistência à pressão [bar]	300

Fluidos líquidos

Aplicação	Ex Zona 0
Temperatura do fluido [°C]	-20...60

Meios gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-20...60
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200 Ex i
--------------------------------------	--------------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidos líquidos


Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR14ABBE0

Meios gasosos	
Tempo de resposta [s]	1...10
Condições ambientais	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
Notas	
Quantidade	1 peça
conexão elétrica	
cabo: 2 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Conexão	



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza