


SF221A



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR14ABB/2G /6M



Características do produto

Comprimento da haste L	[mm]	12
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa

Campo de aplicação

Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-20...70
Resistência à pressão	[bar]	30

Fluidos líquidos

Temperatura do fluido	[°C]	-20...70
-----------------------	------	----------

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido	[°C]	-20...70
-----------------------	------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--------------------------------------	--	-------------------------------

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da haste L	[mm]	12
------------------------	------	----

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------

Fluidos líquidos

Tempo de resposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------

Fluidos gasosos

Tempo de resposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------

SF221A



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR14ABB/2G /6M

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
Aprovação		DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
Identificação dos aparelhos ATEX		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[anos]	8648
Classificação de segurança		
Capacidade própria máx.	[nF]	1,2
Indutância própria máx.	[µH]	6
Classe de temperatura		T4
Dados mecânicos		
Peso	[g]	350
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Comprimento de instalação EL	[mm]	27
Notas		
Notas		A verificação do protótipo segundo 94/9/EG (ATEX) considera basicamente somente as condições atmosféricas (0,8...1,1 bar). A aplicação na pressão fora desta área deve ser avaliada e aprovada pelo operador. Observe o manual de instruções e o certificado do teste do protótipo.
Quantidade		1 peça

SF221A




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR14ABB/2G /6M

conexão elétrica

cabo: 6 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexão



Cores dos fios :

BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza