


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12ABA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	1/2" NPT
---------------------	----------

Área de aplicação

Aplicação	alta temperatura
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12ABA

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Materiais em contato com o fluído		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		1/2" NPT
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Conexão		



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza