




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12ADB/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5200 + E40107
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Conexão de processo	1/2" NPT
---------------------	----------

Campo de aplicação

Aplicação	Área de alta pressão
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	300

Fluidos líquidos

Aplicação	Área de alta pressão
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12ADB/US-100

Precisão / desvios	
Gradiente da temperatura [K/min]	300
Tempos de reação	
Tempo de resposta [s]	1...10
Fluidos líquidos	
Tempo de resposta [s]	1...10
Fluidos gasosos	
Tempo de resposta [s]	1...10
Condições ambientais	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	1/2" NPT
Notas	
Quantidade	1 peça
conexão elétrica	

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m



SF3305



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12ADB/US-100

Conexão



BN =	Cores dos fios :
BU =	marrom
BK =	azul
WH =	preto
GY =	branco
	cinza