




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFD10ADB /6M



1 Rosca interna M18 x 1,5



Características do produto		
Comprimento da haste L	[mm]	45
Conexão de processo		M18 x 1,5 Rosca interna
Campo de aplicação		
Aplicação		alta temperatura
Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	300
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS3000
Faixa de medição / de ajuste		
Comprimento da haste L	[mm]	45
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...3000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	300
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[anos]	8213

**Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação**


SFD10ADB /6M

Dados mecânicos

Peso [g]	413,5
Invólucro	para adaptadores
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FKM 80 Shore A
Conexão de processo	M18 x 1,5 Rosca interna

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétricacabo: 6 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²**Conexão**

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza