SL1101


Controlador de circulação de ar

SLG23CEEAKOW/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SL0101

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



CE

Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 1
Conexão de processo		Ø 23 mm
Campo de aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	1
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	< 110 AC
Proteção contra inversão de polaridade		não
Retardo de prontidão	[s]	60
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 1
Saídas		
Sinal de saída		sinal de comutação
Quantidade de saídas de relé		1
Poder de corte		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Função de comutação do monitoramento do fluxo		relé é energizado quando o fluxo estiver presente
Proteção contra curto-circuitos		não

SL1101

Controlador de circulação de ar

SLG23CEEAKOW/PH

Proteção contra sobrecarga			não
Faixa de medição / de ajuste			
Meios gasosos			
Alcance de ajuste	[cm/s]		100...1000
Sensibilidade máxima	[cm/s]		100...400
Precisão / desvios			
Gradiente da temperatura	[K/min]		5
Tempos de reação			
Tempo de resposta	[s]		3...60
Meios gasosos			
Tempo de resposta	[s]		3...60
Software / programação			
Ajuste do ponto de comutação			com potenciômetro
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]		-10...50
Proteção			IP 65
Dados mecânicos			
Dimensões	[mm]		Ø 23
Materiais			invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio
Materiais em contato com o fluído			PBT; titânio
Conexão de processo			Ø 23 mm
Displays / elementos de operação			
Display		Função	1 x LED, vermelho
		Função	1 x LED, verde
Conexão elétrica			
Proteção necessária			fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido
Acessórios			
Material incluído			Grampo de fixação: 1, E40048
			chave de fenda
Notas			
Notas			recomendação Após um curto-circuito, o aparelho deve ser verificado se está funcionando corretamente!
Quantidade			1 peça

SL1101


Controlador de circulação de ar

SLG23CEEAKOW/PH

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Conexão



Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 5 A rápido
Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco