




Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M/BS



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Conexão de processo		Ø 23 mm
Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Temperatura do fluido	[°C]	35...65
Resistência à pressão	[bar]	1
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 35
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Retardo de prontidão	[s]	90
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas		
Saídas totais		1
Sinal de saída		sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas		1
Tensão da saída analógica	[V]	0...10
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de velocidade	[cm/s]	200...2000
Aviso sobre a área de fluxo		= 1...10 V



Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M/BS

Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...85
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	726
Dados mecânicos		
Peso	[g]	219
Dimensões	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiais		invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio
Materiais em contato com o fluído		PBT; titânio
Conexão de processo		Ø 23 mm
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	LED, verde
Acessórios		
Material incluído		Grampo de fixação: 1, E40048
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m; 4 x 0,5 mm ²		
Conexão: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codificação: A; Contatos: dourado		
		

SL5201



Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M/BS

Conexão

