

TA3337




Transmissor de temperatura

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TA3317

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1	
Alcance de medição	0...100 °C	32...212 °F
Conexão de processo	conexão da rosca 1/4" NPT	
Comprimento de instalação EL	60	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)	
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos	
Temperatura do fluido	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Resistência à pressão	[bar]	300
Profundidade mínima de imersão	[mm]	15

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III



Transmissor de temperatura

TA-060CLDN14-A-A-ZVG/US/

Proteção contra inversão de polaridade	sim
--	-----

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da haste L [mm]	46,5
Alcance de medição	0...100 °C 32...212 °F
Resolução	
Resolução da saída analógica [K]	0,02

Precisão / desvios

Precisão da saída analógica [K]	± 0,3
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]	< ± 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C)

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	1 / 3; (de acordo com DIN EN60751)
---	------------------------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 68; IP 69K

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)

Dados mecânicos

Peso [g]	124,2
Dimensões [mm]	Ø 30 / L = 117,7
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); PA
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

TA3337



Transmissor de temperatura

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Conexão de processo	conexão da rosca 1/4" NPT
Comprimento de instalação [mm] EL	60

Observações

Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus Os valores para segurança aplicam à água.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

