


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	Varivent DN50

Área de aplicação

Aplicação		aplicações higiênicas
Temperatura do fluido	[°C]	-25...95
Resistência à pressão	[bar]	30

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	20...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
---------------	---



Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Sinal de saída	sinal de comutação	
Função elétrica	PNP	
Quantidade de saídas digitais	1	
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	400	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste [cm/s]	3...300	
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60	
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura [K/min]	15	
Tempos de reação		
Tempo de resposta [s]	1...10	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-20...30	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões [mm]	60 x 41 x 82	
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Conexão de processo	Varivent DN50	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

ST0507





Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6M/PH

conexão elétrica

cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto