




Monitor de fluxo

SCG15ABBPKG/6m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ST0507
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto			
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1	
Área de aplicação			
Aplicação		aplicações higiênicas	
Temperatura do fluído	[°C]	-25...95	
Resistência à pressão	[bar]	30	
Dados elétricos			
Tensão de operação	[V]	20...36 DC	
Consumo de corrente	[mA]	< 45	
Proteção contra inversão de polaridade		sim	
Retardo de prontidão	[s]	< 20	
Entradas/saídas			
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1	



Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6m

Saídas		
Saídas totais		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		com potenciômetro
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...30
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	60 x 41 x 82
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

ST0534



Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6m

conexão elétrica

cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto