


Sensor de temperatura com conexão de processo

TM-025KCBR14-

/US/



Características do produto

Alcance de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4	
Comprimento de instalação [mm]	25	
EL		

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)	
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos	
Resistência à pressão [bar]	400	

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da haste L	[mm]	12	
Alcance de medição		-40...150 °C	-40...302 °F

Precisão / desvios

Precisão [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	1 / 3; (de acordo com DIN EN60751)
---	------------------------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 68; IP 69K

Certificações / testes

Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	22831	
Certificado UL	Número de aprovação UL	K004

Dados mecânicos

Peso [g]	45,7
----------	------



Sensor de temperatura com conexão de processo

TM-025KCBR14-

/US/

Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM
Máx. torque de aperto [Nm]	35
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4
Diâmetro da sonda [mm]	6
Comprimento de instalação EL [mm]	25

Observações

Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus Os valores para segurança aplicam à água.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

