

ST1609




Monitor de fluxo

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5000 + E40101

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	M12 x 1
Campo de aplicação	
Substâncias	Fluidos líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	< 20
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas	
Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Função elétrica	PNP



Monitor de fluxo

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Quantidade de saídas digitais	1	
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	400	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste [cm/s]	3...300	
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60	
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura [K/min]	15	
Tempos de reação		
Tempo de resposta [s]	1...10	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões [mm]	M12 x 1	
Designação da rosca	M12 x 1	
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Conexão de processo	M12 x 1	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Acessórios		
Material incluído	vedação: 2 x AMF 30 chave de fenda	
Notas		
Quantidade	1 peça	

ST1609



Monitor de fluxo

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

