


ST1620



Monitor de fluxo

SCM12ABAASI /US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo M12 x 1

Área de aplicação

Substâncias Fluidos líquidos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Resistência à pressão [bar] 30

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corrente [mA] < 45
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] < 20

Saídas

Função elétrica AS-i
Proteção contra sobrecarga sim

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de ajuste [cm/s] 3...300
Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min] 15

ST1620



Monitor de fluxo

SCM12ABAASI /US-100

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		com potenciômetro
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Valor característico AS-i		
Configuração da AS-i E/S	[hex]	1
Código ID da AS-i	[hex]	1
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		M12 x 1
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Acessórios		
Material incluído		vedação: 2 x AMF 30 chave de fenda
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		

ST1620

Monitor de fluxo

SCM12ABAASI /US-100



Conexão

