




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STM12ZBB/S001

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Características do produto		
Conexão de processo		M12 x 1,75
Área de aplicação		
Aplicação		alta temperatura
Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Resistência à pressão	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicação		alta temperatura
Temperatura do fluido	[°C]	0...120
Fluidos gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	0...100
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0100
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...1500
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STM12ZBB/S001

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M12 x 1,75
Designação da rosca		M12 x 1,75
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		M12 x 1,75
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Conexão		



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Cores dos fios :
 marrom
 verde
 branco
 amarelo