


STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ST1306

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Conexão de processo	M12 x 1,75
---------------------	------------

Aplicação	alta temperatura
-----------	------------------

Fluidos líquidos

Fluidos gaseosos

Dados elétricos

Conexão com equipamento	VS 0100
-------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
-------------------	--------	---------


Fluidos gaseosos



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Precisão / desvios	
Gradiente da temperatura [K/min]	15
Tempos de reação	
Tempo de resposta [s]	1...10
Fluidos líquidos	
Tempo de resposta [s]	1...10
Fluidos gasosos	
Tempo de resposta [s]	1...10
Condições ambientais	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M12 x 1,75
Designação da rosca	M12 x 1,75
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	M12 x 1,75
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
cabo: 6 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Conexão	



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Cores dos fios :
 marrom
 verde
 branco
 amarelo