

ST2400




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14AAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ST2404

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Conexão de processo G 1/4 rosca externa

Área de aplicação

Substâncias Fluidos líquidos; fluidos agressivos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Resistência à pressão [bar] 5

Fluidos líquidos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração VS 0100

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s] 3...300

Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min] 7

Tempos de reação

Tempo de resposta [s] 2...20

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s] 2...20

Condições ambientais

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Invólucro forma construtiva de rosca

Materiais PTFE

Conexão de processo G 1/4 rosca externa

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

ST2400




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14AAC

conexão elétrica

cabo: 2 m, Silflex-PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco