




Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo

TS-250KCKD6-...../US/

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TS9289

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Alcance de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Área de aplicação

Elemento de medição	1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Profundidade mínima de imersão [mm]	15

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Precisão / desvios

Precisão [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	3 / 10; (de acordo com DIN EN60751)
---	-------------------------------------

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Peso [g]	125
Dimensões [mm]	Ø 6
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); FKM
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Diâmetro da sonda [mm]	6

Observações

Observações	Os valores para segurança aplicam à água.
Unidades por embalagem	1 peça

TS9281



Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo

TS-250KCKD6-...../US/

conexão elétrica

cabo: 2,5 m, FKM

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

