


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR12ABBE1/20m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Área de aplicação

Aplicação	Ex zona 1
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	Ex zona 1
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos	
Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60
Fluidos gasosos	
Alcance de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	100...800

Precisão / desvios


Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR12ABBE1/20m

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Conexão		



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Cores dos fios :
 marrom
 verde
 branco
 amarelo