




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR34ABB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 3/4 rosca externa
Área de aplicação		
Aplicação		alta temperatura
Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicação		alta temperatura
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0100
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	5...1500
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15

ST4200



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR34ABB

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 3/4 rosca externa
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, Silflex-PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Conexão		



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco