


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR34ZBB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 3/4 rosca externa
---------------------	---------------------

Área de aplicação

Aplicação	alta temperatura
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	0...120

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	0...100
----------------------------	---------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0100
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste [cm/s]		3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]		3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste [cm/s]		5...1500

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação


Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR34ZBB

Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 3/4 rosca externa
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, silicone; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Conexão		



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco