

ST6600




Monitor de fluxo

SCE18ADBFPKG/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5000 + E40104

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	conexão de rosca em T QL 18 / ST DIN 2353

Área de aplicação

Aplicação	Área de alta pressão
Substâncias	Fluidos líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	300

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal de comutação

ST6600



Monitor de fluxo

SCE18ADBFPKG/PH

Função elétrica	PNP	
Quantidade de saídas digitais	1	
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	400	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste [cm/s]	3...300	
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60	
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura [K/min]	300	
Tempos de reação		
Tempo de resposta [s]	1...10	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões [mm]	60 x 41 x 101	
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Conexão de processo	conexão de rosca em T QL 18 / ST DIN 2353	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

ST6600





Monitor de fluxo

SCE18ADBFPKG/PH

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto