


Transmissor de temperatura

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1	
Alcance de medição	-17,8...148,9 °C	0...300 °F
Conexão de processo	Ø 6 mm	
Comprimento de instalação EL	123	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)	
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos	
Temperatura do fluido	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Resistência à pressão [bar]	50	
Aviso da resistência à pressão	Sensor	
Profundidade mínima de imersão [mm]	Para a instalação no adaptador, valem as especificações do adaptador.	
	15	

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC	
Classe de proteção	III	
Proteção contra inversão de polaridade	sim	

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1	
---------------------------------	------------------------------------	--

Saídas

Saídas totais	1	
Sinal de saída	sinal analógico	
Quantidade de saídas analógicas	1	
Corrente da saída analógica [mA]	4...20	
Carga máx. [Ω]	500	
Proteção contra sobrecarga	sim	

TA3233



Transmissor de temperatura

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Faixa de medição / de ajuste		
Comprimento da haste L	[mm]	123
Alcance de medição	-17,8...148,9 °C	0...300 °F
Resolução		
Resolução da saída analógica	[K]	0,02
Precisão / desvios		
Precisão da saída analógica	[K]	± 0,4
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]	< ± 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C)	
Tempos de reação		
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	1 / 3; (de acordo com DIN EN60751)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção	IP 68; IP 69K	
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	166,5
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 171
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); PA	
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Conexão de processo	Ø 6 mm	
Diâmetro da sonda	[mm]	6
Comprimento de instalação EL	[mm]	123
Observações		
Observações	Os valores para segurança aplicam à água.	
Unidades por embalagem	1 peça	

TA3233



Transmissor de temperatura

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

