

AC046A




AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC246A + E7000A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	165
Chien de garde intégré	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1
-------------------------------	--

Entrées

Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	20...30
Courant max. total des entrées [mA]	100
Courant d'entrée niveau haut [mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas [mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut [V]	> 10

AC046A



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
--	-----

Sorties

Technologie	AS-i
Nombre de sorties pneumatiques	1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...40
Remarque sur la température ambiante	avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C
Protection	IP 65

Tests / Homologations

Marquage ATEX	 II 3D T 65 °C IP 65 X
CEM	EN 50295

Classification AS-i

Profil AS-i	S-3.F															
Configuration E/S AS-i [hex]	3															
Code ID AS-i [hex]	F															
Certificat AS-i en cours	oui															
Affectation des bits de données	<table><thead><tr><th>Bit de données</th><th>D0</th><th>D1</th><th>D2</th><th>D3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prise</td><td>I-1</td><td>I-1 / I-2</td><td>O-3</td><td>-</td></tr><tr><td>broche</td><td>4</td><td>2 / 4</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Bit de données	D0	D1	D2	D3	Prise	I-1	I-1 / I-2	O-3	-	broche	4	2 / 4	-	-
Bit de données	D0	D1	D2	D3												
Prise	I-1	I-1 / I-2	O-3	-												
broche	4	2 / 4	-	-												

Données mécaniques

Type de montage	montage vissé
Matières	PBT
Système pneumatique	1 x électrovanne à siège 4/2
Plage de pression de fonctionnement [bar]	3...8
Plage de pression de fonctionnement [MPa]	0,3...0,8
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement	y inclus pics de pression possibles
Débit à 6/5 bar [l/min]	500
Débit à 6/0 bar [l/min]	700
Fluide admissible	filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié
Vide à 90 % avec air auxiliaire [bar]	3...8
Vide à 90 % avec air auxiliaire [MPa]	0,3...0,8
Système Legris	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Echappement	échappement avec filtre intégré

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	LED, jaune

Accessoires

Accessoires en option	Embase:, AC5000
-----------------------	-----------------

AC046A



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Remarques

Remarques	Utiliser des connecteurs M12 avec écrous hexagonaux, couple de serrage 0,8 Nm.
-----------	--

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur: M12