




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Application	commande décentralisée
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	24 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Résistance d'isolation [V]	500
Consommation [mA]	< 500
Consommation max. via AS-i [mA]	10
Consommation de puissance max. [VA]	10
Nombre de maîtres AS-i	1
Isolation galvanique	oui
Interfaces	
Interface de communication	RS232
RS232	
Nombre des interfaces RS232	1
Taux de transmission	9600...115200 Baud
Type de connecteur	RJ11



API AS-Interface

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Type d'utilisation	Programmation
Remarque concernant les interfaces	séparé galvaniquement

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...70
Humidité relative [%]	95
Protection	IP 20

Classification AS-i

Version AS-i	2.1
Profil AS-i	M3
Certificat AS-i	61101

Données mécaniques

Poids [g]	507,2
Boîtier	Montage en glissière
Dimensions [mm]	86 x 131 x 107
Matières	aluminium; tôle d'acier galvanisé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	1 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Raccordement

