AC2619

Module universel AS-Interface

UniversalModule 2AO(V) IP65



1 étiquette

Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	140
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire		facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	550; (AUX)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 2
Entrées		
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,5
Sorties		
Nombre des sorties analogiques		2; (raccordement d'actionneurs à 2 ou 4 fils)
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10
Résistance de charge min.	[Ω]	3300
Protection surcharges		oui

AC2619

Module universel AS-Interface

UniversalModule 2AO(V) IP65

Résolution sortie analogique		16 (1 bit = 1 mV)	
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i / AUX	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...70	
Température de stockage	[°C]	-25...85	
Humidité relative	[%]	90; (sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 50295	
MTTF	[Années]	145	
Classification AS-i			
AS-i master profile		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.5	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	3.5	
Données mécaniques			
Poids	[g]	296,5	
Type de montage		Interface AS-i via les embases pour câble plat	
Matières		PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		signal analogique	LED, jaune Voies AO1...AO2
		Disponibilité	LED, vert AS-i, AUX
		erreurs	LED, rouge
Raccordement électrique			
Raccordement au module		câble plat	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique

cages à ressort:

AC2619

Module universel AS-Interface

UniversalModule 2AO(V) IP65

par embrochage dans l'embase, FK / FK-E / PG:

Raccordement



1	O+ Alimentation actionneurs 2 +24V
2	V2 Sortie analogique V
3	O- Alimentation actionneurs 2 0V
4	COM 2 Sortie analogique 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Alimentation actionneurs 1 +24V
8	V1 Sortie analogique V
9	O- Alimentation actionneurs 10V
10	COM 1 Sortie analogique 1 0V
11	FE terre fonctionnelle
12	FE terre fonctionnelle