


TS2689



Sensor de cabo de temperatura com sonda de rosca

TS-200KLKM06...../US



Características do produto

Alcance de medição	-40...90 °C	-40...194 °F
Conexão de processo	conexão da rosca M6 rosca externa	

Área de aplicação

Elemento de medição	1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Montagem	sensor de contato para corpos sólidos

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	-40...90 °C	-40...194 °F
--------------------	-------------	--------------

Precisão / desvios

Precisão	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	3 / 9; (de acordo com DIN EN60751)
---------------------------------------	-----	------------------------------------

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

MTTF	[anos]	11415,5
------	--------	---------

Dados mecânicos

Peso	[g]	86,75
Invólucro	Sensor parafusado	
Dimensões	[mm]	M6 / L = 26
Designação da rosca	M6	
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Conexão de processo	conexão da rosca M6 rosca externa	

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

TS2689



Sensor de cabo de temperatura com sonda de rosca

TS-200KLKM06...../US

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

