




Module à circuit imprimé AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Application		
Application	Boîtier pour montage sur tableau de commande	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 50
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2	
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (DC)
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Protection courts-circuits des entrées TOR		non
Sorties		
Technologie		PNP
Plage de tension DC	[V]	DC
Courant max. par sortie	[mA]	10
Résistance courts-circuits		non
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i



Module à circuit imprimé AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]		-25...60		
Protection		IP 20; (selon le boîtier)				
Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
MTTF		[Années]		842		
Classification AS-i						
Version AS-i		2.11; 3.0				
Mode d'adressage étendu		oui				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-7.A.E				
Configuration E/S AS-i		[hex]		7		
Code ID AS-i		[hex]		A.E		
Certificat AS-i		75101				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Désignation	I-1 / O-1	I-2	-	-
Données mécaniques						
Poids		[g]		58,5		
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Remarques						
Quantité		1 pièces				
Raccordement électrique						
Câble: 0,2 m						
AS-i +	brun					
AS-i -	bleu					
I1	noir					
I2	noir					
O1	rouge					