


Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo

TS-200KCKD8 /US/ /V

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TS2089 ou TS2289

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Alcance de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B)
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Profundidade mínima de imersão [mm]	15

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Precisão / desvios

Precisão [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	7 / 18; (de acordo com DIN EN60751)
---	-------------------------------------

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Peso [g]	113
Dimensões [mm]	Ø 8 / L = 50
Materiais	aço inoxidável; FKM
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Diâmetro da sonda [mm]	8

Observações

Observações	Os valores para segurança aplicam à água.
Unidades por embalagem	1 peça

TS2151



Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo

TS-200KCKD8 /US/ /V

conexão elétrica

cabo: 2 m, FKM

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

