




Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TS2269

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Alcance de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
Comprimento de instalação [mm] EL	45	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B)	
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos	
Profundidade mínima de imersão [mm]	15	

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da haste L	[mm]	45	
Alcance de medição		-40...150 °C	-40...302 °F

Precisão / desvios

Precisão [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	3 / 10; (de acordo com DIN EN60751)
---	-------------------------------------

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Peso [g]	103,6
Invólucro	Sondas de medição
Dimensões [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiais	aço inoxidável; FKM
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Diâmetro da sonda [mm]	6
Comprimento de instalação [mm] EL	45

TS2251



Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Observações

Observações

Os valores para segurança aplicam à água.

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica

cabo: 2 m, FKM

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

