




Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5205
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 135
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		AS-i



Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]	-25...85			
Protection			IP 67			
Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-0.0				
Configuration E/S AS-i		[hex]	0			
Code ID AS-i		[hex]	0			
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Prise	I-1	I-2	I-3	I-4
		broche	2+4	2+4	3+4	3+4
Données mécaniques						
Type de montage		Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe				
Matières		PBT				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		Fonction		LED, jaune		
Remarques						
Quantité		1 pièces				
Raccordement électrique						
par embrochage dans l'embase, FK / PG:						
Connecteur: M12; codage: A						
						