




Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5213
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette




Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 35
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		non
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 4
Sorties		
Technologie		AS-i
Plage de tension DC	[V]	24; (selon TBTP; via embase M12)
Courant max. par sortie	[mA]	1000
Nombre des sorties relais		4
Résistance courts-circuits		non
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67



Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Tests / Homologations					
CEM		EN 50295			
Classification AS-i					
Profil AS-i		S-8.0			
Configuration E/S AS-i [hex]		8			
Code ID AS-i [hex]		0			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Prise	O-1	O-2	O-3	O-4
	broche	4	4	4	4
Données mécaniques					
Type de montage		Interface AS-i via les embases de câblage pour câble plat			
Matières		PBT			
Afficheurs / éléments de service					
Indication	Disponibilité		LED, vert		
	Fonction		LED, jaune		
Remarques					
Quantité		1 pièces			
Raccordement électrique					
par embrochage dans l'embase, FK / PG:					
Connecteur: M12; codage: A					
Connecteur: M12; codage: A					
					
1	tension externe +				
3	tension externe -				