




Module universel AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 50
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	3...5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0,5...1
Sorties		
Technologie	AS-i	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection	IP 65	
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Profil AS-i	S-0.F	



Module universel AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Configuration E/S AS-i	[hex]	0					
Code ID AS-i	[hex]	F					
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3		
	affectation	I-1	I-2 /	I-3	I-4		
Affectation des bits de paramètres	Bit de paramètre	Fonction					
	P0	contrôle du capteur	: I1	désactivé	* /	activé	
	P1	contrôle du capteur	: I2	désactivé	* /	activé	
	P2	contrôle du capteur	: I3	désactivé	* /	activé	
	P3	contrôle du capteur	: I4	désactivé	* /	activé	

Données mécaniques

Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe						
Matières	PA 6-GF30; inox (1.4305/303)						

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert					
	Fonction	LED, jaune					

Remarques

Quantité	1 pièces						
----------	----------	--	--	--	--	--	--

Raccordement électrique

cages à ressort:							
par embrochage dans l'embase, FK / PG:							