




Module d'armoire AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2257
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Prise d'adressage



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 235
Courant de sortie total	[A]	6
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui



Module d'armoire AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Sorties

Technologie	AS-i
Nombre des sorties TOR	4
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	10...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA]	2000
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 20

Tests / Homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-7.0
Configuration E/S AS-i [hex]	7
Code ID AS-i [hex]	0
Certificat AS-i	05001

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur profilé selon les normes
Matières	PA; PVC

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, jaune
	Disponibilité	LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Raccordement

