



Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4DI 2DO R C



- 1 étiquette
- 2 Prise d'adressage
- 3 Adaptateur pour rails DIN



Application

Application : mise en armoire

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	50
Alimentation en tension supplémentaire [V]	20...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA]	600; (AUX)
Chien de garde intégré	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties : Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties relais: 2

Entrées

Nombre des entrées TOR	4
Technologie des entrées TOR	PNP; (type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées	AUX
Alimentation en tension [V]	18...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA]	500



Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4DI 2DO R C

Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui

Sorties

Plage de tension DC [V]	24
Plage de tension AC [V]	10...240
Courant max. par sortie [mA]	6000; (240 V AC; 24 V DC; charge ohmique)
Nombre des sorties relais	2
Résistance courts-circuits	non
Séparation galvanique	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Humidité relative [%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000
Protection	IP 20
Degré de pollution	2

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [Années]	383	
Remarques	L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement. ; Cette source de tension doit disposer au secondaire d'un fusible avec homologation UL (voir fiche jointe). ; Comme alternative une alimentation Class 2 peut être utilisée pour alimenter AUX.	

Classification AS-i

Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	oui				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.A.E				
Configuration E/S AS-i [hex]	7				
Code ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i en cours	oui				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Entrée	I-1	I-2	I-3	I-4
	Sortie	O-1	O-2	-	-

Données mécaniques

Poids [g]	171
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes
Matières	PC-GF20



Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4DI 2DO R C

Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation Disponibilité erreurs
	LED, jaune I1...I4, O1...O2 LED, vert AS-i, AUX LED, rouge
Accessoires	
Accessoires en option	connecteur
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
bornier:	
Raccordement	

I-	I-	E+	E-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

14	11	11	12
24	21	21	22
A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentation des capteurs +24V
I-	Alimentation des capteurs 0V
E+	Alimentation en tension externe pour capteurs + 24 V (AUX)
E-	Alimentation en tension externe pour capteurs + 0 V (AUX)
I1...I4	entrée de commutation détecteur 1...4
O1...O2	Sortie de commutation relais 1...2
11	relais O1 inverseur ; contact commun
12	relais O1 inverseur, contact NF
14	relais O1 inverseur, contact NO
21	relais O2 inverseur ; contact commun
22	relais O2 inverseur, contact NF
24	relais O2 inverseur, contact NO