




Répéteur AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 Connecteur avec bornes à ressort
- 2 étiquette
- 3 Fixation sur rail DIN



Application		
Application	Prolongation du réseau AS-i de 100 m	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	60; (par ligne AS-i)
Sorties		
Technologie	AS-i	
Séparation galvanique	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Remarque sur la température ambiante	cULus: ... 65 °C	
Température de stockage	[°C]	-25...75
Humidité relative	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection	IP 20	
Degré de pollution	2	
Tests / Homologations		
CEM	EN 62026-2	

AC3226



Répéteur AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Homologation UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Alimentation en tension	Low Voltage / Limited Energy
	Numéro de fichier UL	E205959

Données mécaniques

Poids	[g]	170
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes	
Matières	PA 6.6	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	2 x LED, vert
	Fonction	LED, jaune

Accessoires

Fourniture	bornier débrochable
	Shunt pour la terminaison de bus

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Répéteur AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Raccordement électrique

Raccordement



	câble AS-i de départ
A2-	AS-i - ligne 2
A2+	AS-i + ligne 2
A2-	AS-i - ligne 2
A2+	AS-i + ligne 2
	câble AS-i d'entrée
A1+	AS-i + ligne 1
A1-	AS-i - ligne 1
A1+	AS-i + ligne 1
A1-	AS-i - ligne 1
T1	Shunt pour la terminaison de bus
T2	Shunt pour la terminaison de bus