




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67



Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	250
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées [mA]	200
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

Tests / Homologations					
CEM	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[Années]	404			
Classification AS-i					
Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	non				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.0.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	0			
Code ID AS-i	[hex]	0.E			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Entrée	1	2	3	4
	Prise	I-1	I-2	I-3	I-4
	broche	2+4	2+4	2+4	2+4
Données mécaniques					
Poids	[g]	155,1			
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières	PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	Disponibilité		LED, vert		
	erreurs		LED, rouge		
	Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique					
Raccordement au module	câble plat				
Accessoires					
Fourniture	embase				
Accessoires en option	Cordon d'adressage:, E70213				
	Bouchon: M12, E73004				
Remarques					
Remarques	Utiliser uniquement le cordon d'adressage E70213.				
	Ne pas utiliser les cordons d'adressage d'autres fabricants.				
	Des courts-circuits ou des déformations irréparables de la prise d'adressage ne peuvent pas être exclus.				
	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
Quantité	1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	Entrée des données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-
5	non utilisé