



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4AI C AUX IP67



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 4
-------------------------------	-----------------------------------

Application

Application	montage sur le terrain
-------------	------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	50
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Courant de sortie total [A]	2
Alimentation en tension supplémentaire [V]	16...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA]	2000

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 4
-------------------------------	-----------------------------------

Entrées

Alimentation capteurs, entrées	AUX
Nombre des entrées analogiques	4; (raccordement de capteurs à 2,3 et 4 fils)
Entrée analogique (courant) [mA]	4...20
Chute de tension max. sur charge pour tension nominale [V]	10



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Entrées analogiques protégées contre les courts-circuits	oui
Résolution entrée analogique	12 bit

Exactitude / dérives

Précision	0,5; (% de la valeur finale de l'étendue de mesure; tolérance sous l'influence de l'interférence électromagnétique: $< \pm 1$ % de la valeur finale de l'étendue de mesure)
-----------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Température de stockage [°C]	-25...70
Humidité relative [%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF [Années]	105	
Homologation UL	Alimentation en tension	Class 2

Classification AS-i

Version AS-i	2.11; 3.0	
Mode d'adressage étendu	non	
AS-i master profile	M3; M4	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Configuration E/S AS-i [hex]	7	
Code ID AS-i [hex]	3.E	
Certificat AS-i	123501	

Données mécaniques

Poids [g]	188	
Matières	PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé	

Afficheurs / éléments de service

Indication	signal analogique	LED, jaune Voies AI1...AI4
	Disponibilité	LED, vert AS-i, AUX
	erreurs	LED, rouge

Raccordement électrique

Raccordement au module	câble plat
------------------------	------------

Accessoires

Fourniture	embase
Accessoires en option	Bouchon: M12, E73004

Remarques

Remarques	AS-i et AUX ainsi que AS-i et les entrées analogiques sont séparés galvaniquement.
	L'alimentation en tension sur les broches 1 et 3 peut être utilisée pour alimenter les capteurs.
	Le raccordement 3 fils est possible avec un shunt externe.
Quantité	1 pièces




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Connecteur: M12; codage: A



1	Alimentation des capteurs +24V
2	Entrée analogique AI +
3	Alimentation des capteurs 0V
4	Entrée analogique AI -
5	terre fonctionnelle