



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	18...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection	IP 67	



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[Années]		406		
Classification AS-i						
Version AS-i		2.11; 3.0				
Adressage AS-i		Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu		oui				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Configuration E/S AS-i		[hex]		0		
Code ID AS-i		[hex]		A.E		
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Entrée	1	2	3	4
		Prise	I-1	I-2	I-3	I-4
		broche	4	4	4	4
Données mécaniques						
Poids		[g]		173		
Type de montage		câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières		PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique						
Raccordement au module		câble plat				
Accessoires						
Fourniture		embase				
Accessoires en option		Bouchon: M12, E73004				
Remarques						
Remarques		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
Quantité		1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	Entrée des données
5	non utilisé