




Module AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 6 Sorties avec presse-étoupe



Données électriques

|                                           |      |                |
|-------------------------------------------|------|----------------|
| Tension d'alimentation                    | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Consommation                              | [mA] | < 140          |
| Protection contre l'inversion de polarité |      | oui            |
| Courant de sortie total                   | [A]  | 4              |
| Chien de garde intégré                    |      | oui            |

Entrées/sorties

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|

Entrées

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Nombre des entrées TOR                     | 2           |
| Alimentation capteurs, entrées             | AS-i / AUX  |
| Alimentation en tension                    | [V] 20...30 |
| Courant max. total des entrées             | [mA] 100    |
| Courant d'entrée niveau haut               | [mA] > 5    |
| Courant d'entrée niveau bas                | [mA] < 1,5  |
| Niveau du signal logique haut              | [V] > 10    |
| Protection courts-circuits des entrées TOR | oui         |



## Module AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

| Sorties                          |                           |            |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Technologie                      | AS-i                      |            |
| Nombre des sorties TOR           | 2                         |            |
| Technologie                      | PNP                       |            |
| Plage de tension DC [V]          | selon TBTP                |            |
| Courant max. par sortie [mA]     | 2000                      |            |
| Résistance courts-circuits       | oui                       |            |
| Séparation galvanique            | oui                       |            |
| Conditions d'utilisation         |                           |            |
| Température ambiante [°C]        | -25...80                  |            |
| Protection                       | IP 68                     |            |
| Tests / Homologations            |                           |            |
| CEM                              | EN 50081-1                |            |
|                                  | EN 61000-6-2              |            |
| Classification AS-i              |                           |            |
| Profil AS-i                      | S-0.0                     |            |
| Configuration E/S AS-i [hex]     | 0                         |            |
| Code ID AS-i [hex]               | 0                         |            |
| Données mécaniques               |                           |            |
| Matières                         | PA                        |            |
| Afficheurs / éléments de service |                           |            |
| Indication                       | Indication de commutation | LED, jaune |
|                                  | Disponibilité             | LED, vert  |
| Accessoires                      |                           |            |
| Accessoires en option            | presse-étoupe: 2 x PG9    |            |
|                                  | presse-étoupe: 4 x PG7    |            |
| Remarques                        |                           |            |
| Quantité                         | 1 pièces                  |            |