




Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Application

Version	module à circuit imprimé
---------	--------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24...30 DC
Consommation [mA]	< 20
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Entrées

Nombre des entrées PWM	1
Entrées de fréquence PWM [Hz]	122; (24 V DC signal PWM)

Sorties

Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (tension) [V]	0...5

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
---------------------------	----------

Données mécaniques

Poids [g]	37
Dimensions [mm]	49 x 30 x 15

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Bornes à vis: 2,5 mm²

Entrée

rouge	+24 V DC
noir	PWM IN
bleu	GND

CR3001



Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Sortie

noir	0-5 V
bleu	GND

Diagrammes et courbes

