



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/EXT.POT.

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Boîtier	Montage en glissière
---------	----------------------

Application

Application	contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
-------------	---

Données électriques

Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1
-------------------------------	------------------------------

Sorties

Nombre des sorties relais	1
Pouvoir de coupure	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage	[Imp/min]	5...5000
------------------	-----------	----------

Exactitude / dérives

Hystérésis	[% de Sr]	5...100
Répétabilité du seuil	[% de Sr]	< 5

Temps de réponse

Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
----------------------------	-----	----------



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/EXT.POT.

Logiciel / programmation		
Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	LED, rouge
Remarques		
Remarques	*) boîtier spécial	
Raccordement électrique		
Raccordement		