


DF3100



Module d'alimentation pour le potentiel de terre

Supply Module GND/1x 10mm²



- 1 étiquette
- 2 borne push-in 24 V DC



Application		
Version	module d'alimentation GND (1 x 10 mm ²)	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC	
Tension nominale DC [V]	24	
Classe de protection	III	
Courant de charge max. [A]	40	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Température de stockage [°C]	-40...70	
Protection	IP 20; (face frontale)	
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission de parasites
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites
Données mécaniques		
Poids [g]	48,6	
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes	
Notice de montage	Modules interconnectables	
Dimensions [mm]	80 x 12,5 x 98,5	

DF3100



Module d'alimentation pour le potentiel de terre

Supply Module GND/1x 10mm²

Raccordement électrique

bornes push-in:

Raccordement

